

說明：

1. 高再現性的下針控制
2. 設定法碼可分別獨力調整下針壓力
3. 微米調整左右與上下台座位移
4. 可四點量測晶片的阻值/或可 3 點量測 Spreading Resistance
5. 針頭附近的不銹鋼蓋，量測時避免光電效應引起量測誤差
6. 量測範圍可從 0.001~1000000 ohm/sq。
7. RM3 附有 100 ohm 的電阻器可供校驗與精度測試。
8. RM3 有自我校正功能。
8. 備有 Rs-232、USB 與軟體可供輸出到電腦。
9. 本機型不含針頭，需另外加購。

